



Digital bygelmikrometer, Mätområde: 75-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Lättavläst display. Hårdmetallförsedda mätytor.
Digital och analog avläsning. Damm- och stänkskyddat metallhus.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032. 1 anslutningskula för mätning av böjda ytor. 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mätområde	75 - 100 mm
Antal ingående batterier	1
spindelindelning	0,5 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
avläsning	0,001 mm
IP-skyddsklass	IP 54
spindel-Ø	6,5 mm
felgräns	5 µm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032

Kalibrering	B2
Batterityp	Knappcell
Norm	DIN 863
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022040 100
DAkkS-kalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått maximalt mätområde 100 mm	022050 100

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
inställningsmått totallängd 75 mm	421100 75