

**TMSERROR, Typ: GBH18V21****Beställningsdata**

Ordernummer	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Artikelklass	03B

Beskrivning**Utförande:**

18 V batteridrivna slagbormaskin med **SDS-plus verktygsfäste** och borstlös motor.

- **Överlastskydd** för skydd av användaren och maskinen.
- **Höger-/vänstergång.**
- **Synnerligen robust: Electronic Motor Protection** stänger av motorn vid överlast; **fullt funktionsduglig även efter falltest från 2 m ned på betong.**

leveransinnehåll:

Batteridrivna slagbormaskin GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

OBS!:

Passande HM-slagbormaskiner finns från nr 787000. Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073851 – 073866.

Teknisk beskrivning

Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
form verktygshållare	SDS-Plus
maximal spiralborr-Ø i betong	21 mm

varvtalsområde	0 - 1800 min ⁻¹
Vikt utan batteri	2,4 kg
slagenergi	2 J
maximal slagfrekvens	5100 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	GBH 18V-21
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
Produktslag	Slagbormaskin

Tillbehör

Litiumjonbatteri Batterityp, batterispänning B18 V	073851 B18
--	------------