

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 12
GTIN	4067263001119
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidder	metrisk
Käfthöjd h_1	5,3 mm
nyckellängd L	174 mm
Ringhöjd h_2	9,2 mm
nyckelvidd	12 mm
ring- \emptyset D	23,7 mm
Käftbredd b	27,6 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar