

**Garant****Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 32
GTIN	4067263001249
Artikelklass	61B

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

**Material:**

Kromvanadinstål, mattförokromat.

**Teknisk beskrivning**

Käftbredd b	63,1 mm
nyckelvidd	32 mm
nyckellängd L	425 mm
Nyckelvidder	metrisk
Ringhöjd h <sub>2</sub>	16,6 mm
Käfthöjd h <sub>1</sub>	9,4 mm
ring-Ø D	60 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar