

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 27mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 27
GTIN	4067263001225
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Ringhöjd h_2	15,4 mm
nyckellängd L	359 mm
Nyckelvidder	metrisk
Käfthöjd h_1	8,4 mm
nyckelvidd	27 mm
ring-Ø D	52 mm
Käftbredd b	58,1 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar