

Garant**Skiftnyckel / ringspärrnyckel, nyckelvidd: 24mm****Beställningsdata**

Ordernummer	614770 24
GTIN	4067263001218
Artikelklass	61B

Beskrivning**Utförande:**

Sänksmida. Ringsida med mycket lättgående, stabil ringspärr. Extremt liten omtagsvinkel på 5°.

Material:

Kromvanadinstål, mattförokromat.

Teknisk beskrivning

Käfthöjd h_1	7,8 mm
Ringhöjd h_2	14,7 mm
ring-Ø D	47,1 mm
nyckelvidd	24 mm
Käftbredd b	51,6 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	325 mm
Ringläge	0 grad
Antal tänder	72
Omtagsvinkel	5 grad
Tillverkningsprocess	sänksmida
Material	Kromvanadinstål
Yta	förokromad

Ändanslag på käftsidan	nej
Hållarfunktion på käftsidan	nej
med svängbar nos	nej
Spärrnyckel, omkopplingsbar	nej
Produktslag	Skruvnycklar