



Sexkantskruvdragarsats 1/2 tum, lång, sexkant: 10mm



Beställningsdata

Ordernummer	643313 10
GTIN	4062406235628
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Norm:

DIN 7422

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

Ø fästsida	22 mm
sexkant	10 mm
Längd	140 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Norm	DIN 7422
Drivprofil	Sexkantskruvdragare
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
med klotf. huvud	nej
med låsring	nej

Produktlag

Hylsnyckelinsats