



Fyrkantskruvdragarinsats, 1/2 tum, lång, För skruvar: M12



Beställningsdata

Ordernummer	642913 M12
GTIN	4062406235574
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

för XZN-skruvar.

Norm:

DIN 2324

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

Ø fästsida	22 mm
Längd	140 mm
fyrkantfäste	1/2 tum
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel
Material	Kromvanadinstål
Yta	förkromad
Produktslag	Hylsnyckelinsats

