



Flertands skruvdragarhylsa, kort, 1/2 tum, För skruvar: M5



Beställningsdata

Ordernummer	642813 M5
GTIN	4062406235482
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Påkostat utförande i två delar. Optimalt härdad stomme som tar upp och vidarebefordrar drivenergin. Innerfyrkant med snäva toleranser för säkert och stabilt fäste på drivverktyget. Innerfyrkant enligt **DIN 3120**.

Användningsdata:

för XZN-skruvar.

Norm:

DIN 2324

Material:

Kromvanadinstål, förkromad.

Teknisk beskrivning

För skruvar	M5
Ø fästsida	22 mm
Längd	55 mm
fyrkantsfäste	1/2 tum
Drivprofil	Mångtandad skruvmejsel
Produktslag	Hylsnyckelinsats

