

**Garant****ANGT 100305 PDFR, HU7710, Typ: ALU**

### Beställningsdata

Ordernummer	216035 ALU
GTIN	4045197411402
Artikelklass	21A

### Beskrivning

ANGT 100305 PDFR ALU Matning  $f_z$  per tand: 0,15 mm

### Teknisk beskrivning

Matning $f_z$ per tand	0,15 mm
Typ	ALU
ISO-kod vändskär	ANGT 100305 PDFR
Sort	HU7710
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
--	------------	-------	---------

Aluminium, plast	lämplig	800 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	550 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	500 m/min	N
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		