

**Garant****APMT 100305 TR, HB7525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	215946 ST900
GTIN	4045197554468
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

**OBS!:**

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \max} = 4,8$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ST900
Matning $f_z$ per tand	0,12 mm
Hörnradie	0,5 mm
ISO-kod vändskär	APMT 100305 TR
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,5 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	390 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	270 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	230 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	180 m/min	K
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		