

Garant**Fasfräs 45°, med gänga, Ø D: 33,5mm**

Beställningsdata

Ordernummer	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Artikelklass	210

Beskrivning

OBS!:GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SD.. 090308
Ø D ₂	28,7 mm
Skär-Ø D _c	33,5 mm
max. avfasningsdiameter D _{max}	45,8 mm
Utkragningslängd L ₁	24 mm
Skruvsats för vändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Fästgंगा M	M16
Min. inkörningsdiameter D _{min}	46 mm
totallängd L _{tot}	40 mm
Ø D ₁ h ₆	17 mm
Antal skär Z	5

Skafutförande	med gänga
Fasningsvinkel bakåt	45 grad
Invändig	ja
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Fasningsfräs

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219804
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats10 delar	219805