

Garant**APMT 100308 TR, HB7525, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	215947 ST900
GTIN	4045197601773
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Vändskär med starkt positiv geometri och spiralformig skäregg.

OBS!:

Riktvärden för användning gäller för fräsar nr 215800, 215803, 215850, 215853 och 215870.

För $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ST900
Matning f_z per tand	0,12 mm
Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	APMT 100308 TR
Sort	HB7525
Skärmaterial	VHM
plattans tjocklek	3,5 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	390 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	270 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	160 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	180 m/min	K
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		