

**Garant****ANGT 160605 PPFR, HU7710, Typ: ALU****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 216012 ALU    |
| GTIN         | 4045197411228 |
| Artikelklass | 21A           |

**Beskrivning**

ANGT 160605 PPFR ALU Hörnradie: 0,5 mm  
Matning  $f_z$  per tand: 0,13 mm

**Teknisk beskrivning**

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ                    | ALU                   |
| Matning $f_z$ per tand | 0,13 mm               |
| Hörnradie              | 0,5 mm                |
| ISO-kod vändskär       | ANGT 160605 PPFR      |
| Sort                   | HU7710                |
| Skärmaterial           | VHM                   |
| Produktslag            | Vändskär för fräsning |

**Användardata**

|                  | <b>Lämplighet</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO-kod</b> |
|------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Aluminium, plast | lämplig           | 1000 m/min           | N              |
| Alu (kortspånig) | lämplig           | 700 m/min            | N              |
| Alu > 10% Si     | lämplig           | 600 m/min            | N              |
| vått maximal     | lämplig           |                      |                |
| torrt            | mindre lämplig    |                      |                |