

Garant**Högeffektiv fasfräs 45°, Cylindriskt skaft, Ø D: 12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 216460 12 |
| GTIN | 4045197482174 |
| Artikelklass | 210 |

Beskrivning**Användningsdata:**

För effektiv bearbetning av mycket små fasningar. För fasning framåt och bakåt med hög hastighet.

Fasning bakåt möjlig från strl. 6.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 0,6** används med klinga nr **674252 strl. 6IP**.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Utkragningslängd L_1 | 24 mm |
| Skaftdiameter D_s h6 | 12 mm |
| max. avfasningsdiameter D_{max} | 18,5 mm |
| Skrivsats förvändskär | 219828 (6IP; 0,6 Nm) |
| Passande vändskär | SC.. 05T104 |
| totallängd L_{tot} | 100 mm |
| Antal skär Z | 4 |
| Ø D | 12 mm |
| Skaftutförande | Cylindriskt skaft |
| Fasningsvinkel bakåt | 45 grad |
| Inställningsvinkel κ | 45 grad |
| Invändig | ja |

| | |
|--------------|--------------|
| Verktygsbyte | PowerCard |
| Produktlag | Fasningsfräs |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP |
| Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 0,6 Nm | 211750 0,6 |
| Vändskärsskruvsats 10 delar | 219828 |