



KOMET® försänkare 45°, weldon-skaft, För försänkta DIN-skruvar: M18



Beställningsdata

Ordernummer	216600 M18
GTIN	4047109013025
Artikelklass	24D

Beskrivning

Användningsdata:

För **avgradning** av runda och avlånga hål och för fräsning av trapetstandade spår. För försänkningar enligt DIN fin för DIN-skruvar M10 – M20.

Styva driftförhållanden förutsätts (kan inte användas på bormaskiner).

OBS!:

Passande triangulära vändskär se 216700; 216740; 216770.

Teknisk beskrivning

Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770	26-660
Skaftdiameter D_s h6	20 mm
Skruvsats för vändskär	239653 10IP (2,8 Nm)
max. avfasningsdiameter D_{max}	34 mm
För försänkta DIN-skruvar	M18
Passande vändskär	TO.. 1403
Antal skär Z	2
Antal vändskärsplattor	2
Försänkn-Ø D	16 mm
totallängd L_{tot}	100 mm
Skaftutförande	weldon-skaft

Invändig	nej
Försänkingsvinkel	90 grad
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 10IP	239653 10IP
--	-------------