



Multipel-vinkelmagnet, Ferrit



Beställningsdata

Ordernummer	085964
GTIN	5012095018698
Artikelklass	08Q

Beskrivning

Utförande:

Med **30°**, **45°**, **60°**, **75°** och **90°** vinklar. Temperaturbeständiga upp till 180 °C.

Teknisk beskrivning

hål-Ø	5 mm
maximal nominell hållkraft	100 N
Tjocklek	12 mm
vikt	0,3 kg
höjd	65 mm
maximal temperaturbeständighet	180 °C
Längd	100,5 mm
Material magnetkärna	Ferrit
Produktslag	Vinkelmagnet

