



## KOMET® försänkare 45°, weldon-skaft, För försänkta DIN-skruvar: M20



### Beställningsdata

Ordernummer	216600 M20
GTIN	4047109013032
Artikelklass	24D

### Beskrivning

#### Användningsdata:

För **avgradning** av runda och avlånga hål och för fräsning av trapetstandade spår. För försänkningar enligt DIN fin för DIN-skruvar M10 – M20.

Styva driftförhållanden förutsätts (kan inte användas på bormaskiner).

#### OBS!:

Passande triangulära vändskär se 216700; 216740; 216770.

### Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	239653 10IP (2,8 Nm)
Passande vändskär	TO.. 1403
Vändskär nr 216700; nr 216740; nr 216770	26-660
För försänkta DIN-skruvar	M20
Skaftdiameter $D_s$ h6	20 mm
max. avfasningsdiameter $D_{max}$	37 mm
Antal skär Z	2
Antal vändskärsplattor	2
Försänkn-Ø D	19 mm
totallängd $L_{tot}$	100 mm
Skaftutförande	weldon-skaft

Invändig	nej
Försänkingsvinkel	90 grad
Produktslag	Försänkare

---

## Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats10 delar Drivanordning 10IP	239653 10IP
--	-------------