



## Säkerhetsblåspistol med fast monterat „StarTip“-rör, Längd utblåsrör: 90mm



### Beställningsdata

Ordernummer	080251 90
GTIN	2050000970269
Artikelklass	08A

### Beskrivning

#### Utförande:

Omfattar sex separata utlopp, vilket har en dämpande effekt; dessutom uppfyller sprutpistolen OSHA-säkerhetsstandarderna.

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.

Säkerhetsblåspistol (serie 208) med ljuddämpande munstycke (79 ddB(A)).

#### Användningsdata:

För höjda prestanda, förbättring av ekonomin och höjning av säkerheten i industriella tryckluftsinstallationer.

#### leveransinnehåll:

Inklusive insticksnippel av stål nr 080290 storlek 1/4.

#### OBS!:

**CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell Ø 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla etablerade system.**

### Teknisk beskrivning

Längd utblåsrör	90 mm
Utblåsningbuller	79 dB(A)
genomflöde	190 l/min
Produktslag	Pistol

---

## Tillbehör

Skyddsplåt, transparent, för blåspistol Utvändig Ø 100 mm	080256 100
Magnethållarsats serie 208	080261
Nippel med utvändig gängaSats i 5 delar Utvändig anslutningsgänga 1/4 tum	080290 1/4