



Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 11 mm



Beställningsdata

Ordernummer	613333 11
GTIN	4067263070078
Artikelklass	62A

Beskrivning

Utförande:

Sänksmida, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

Material:

Krom-vanadinstål.

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	11 mm
Nyckelvidder	metrisk
nyckellängd L	120 mm
Käfttjocklek h_{max}	8,6 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvnycklar