

**Fast u-nyckel isolerad, nyckelvidd: 19mm****Beställningsdata**

Ordernummer	613333 19
GTIN	4067263080114
Artikelklass	62A

**Beskrivning****Utförande:**

Sänksmida, förkromade; med **plastisolering upp till 1000 volt enligt DIN EN IEC 60900 / VDE0682-201**.

**Material:**

Krom-vanadinstål.

**Teknisk beskrivning**

nyckellängd L	180 mm
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyckelvidder	metrisk
Käfttjocklek $h_{max}$	12 mm
nyckelvidd	19 mm
Produktslag	Skruvnycklar