

**Garant****RDEX 12T3 MOSN, HB7535, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	212280 INOX
GTIN	4045197303783
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	INOX
ISO-kod vändskär	RDEX 12T3 MOSN
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7535
Matning $f_z$ per tand	0,22 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	175 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	175 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	60 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		