



Teleskop-kombistege, 4 delar, Antal stegpinnar: 4X3



Beställningsdata

Ordernummer	966111 4X3
GTIN	4003866419340
Artikelklass	96Z

Beskrivning

Utförande:

Multifunktionell enkelstege, trappstege och stege för trappuppställning i en och samma produkt. På alla varianter kan arbetshöjden ställas in via stegpinnavståndet 280 mm. Förbindning mellan stegpinnar och balkar genom höghållfast kvalitetsflänsning. Kompakta transportmått, kan skjutas ihop för att spara utrymme. Praktisk säkerhetslammed av aluminium som snäpper i läge automatiskt. Säker höjdjustering med fyra draghandtag av pressgjuten aluminium. Med utfällbara konsoler för användning som anliggningsstege enligt EN 131-1 (inte för storlek 4 x 3). Konsoler kan fällas in för transport, eller vid användning som trappstege för att spara utrymme.

Norm:

DIN EN 131.

Teknisk beskrivning

bredd hopfälld	0,5 m
stegens arbetshöjd ca	3,85 m
Steg utförande	Stegpinne

steglängd utkörd	2,98 m
stegens arbetshöjd ca	2,75 m
längd hopfälld	1,05 m
djup hopfälld	0,21 m
antal steg	4×3
Norm	DIN EN 131-2
vikt	9 kg
Bärförmåga stegteknik	150 kg
Produktslag	Kombistege