

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Power Force, Innehåll (ml resp. l): 200**Beställningsdata**

Ordernummer	088006 200
GTIN	4067263120551
Artikelklass	01L

Beskrivning**Utförande:**

NSF-certifierad. Lämplig för användning inom livsmedelsindustrin.

Extrem avfettningskraft genom hybridteknologi. Inbränd smuts, specialfetter, oljor, sot, gummiester, bitumen, vaxer och pastor löses upp med växtextrakter och avlägsnas snabbt från ytan med den senaste tensidteknologin. Plastfat 200 liter.

Power Force är ett lågskummande, vattenbaserat rengöringsmedel tillverkat av förnybara råvaror. De naturliga verksamma ämnena löser effektivt upp föroreningar utan att angripa ytan. Den angenäma lukten och friheten från lösningsmedel och VOC gör det till ett perfekt hjälpmedel för ett kraftfullt och säkert arbete. Power Force är ett effektivt alternativ till lösningsmedel. Det kan användas både manuellt och i detaljtvättar. I en sådan tillämpning kan rengöringsmedlet användas flera gånger så att kretsloppstänkandet gynnas. Detta sparar inte bara resurser, utan undviker också avfall. På grund av NSF-certifieringen kan rengöringsmedlet inte bara användas inom underhåll, utan även inom livsmedelsindustrin.

- **Ej märkningspliktigt.**
- **Kan användas manuellt och mekaniskt.**
- **NSF-certifierat för livsmedelsområdet.**
- **Lämpligt för påfyllning av sprayflaskor och trycksprutor.**

Teknisk beskrivning

temperaturområde	2 - 40 °C
Kokpunkt	100 °C
Färg	transparent
Hållbarhet	GARANT GreenPlus
Form	flytande
pH-värde	10,5 - 11
Innehåll	200 l
lagringstemperatur	2 - 35 °C
Densitet	1,007 g/cm ³
Utförande	Fat
Serie	GreenPlus
Produktslag	Universalrengöringsmedel