

Garant**RDHX 1003 MOTN, HB7525, Typ: ST900**

Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 212242 ST900 |
| GTIN | 4045197554307 |
| Artikelklass | 21A |

Beskrivning

Utförande:

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Typ | ST900 |
| ISO-kod vändskär | RDHX 1003 MOTN |
| Skärmaterial | VHM |
| Sort | HB7525 |
| Matning f_z per tand | 0,22 mm |
| Antal byten/skär | 1 |
| Produktslag | Vändskär för fräsning |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|-------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 380 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 290 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 240 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 210 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm ² | mindre lämplig | 170 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | mindre lämplig | 240 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | mindre lämplig | 170 m/min | M |
| GG(G) | mindre lämplig | 200 m/min | K |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |
| vått minimal | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |
| Luft | lämplig | | |