

**Garant****RDHT 12T3 MOFN positiv, HU7710, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	212260 ALU
GTIN	4045197303714
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Alla vändskärspattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

**OBS!:**

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 2,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Typ	ALU
ISO-kod vändskär	RDHT 12T3 MOFN
Skärmaterial	VHM
Sort	HU7710
Matning $f_z$ per tand	0,22 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	lämplig	400 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	300 m/min	N
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		