

Garant**RDHX 1003 MOTN, CBN725, Typ: HART**

Beställningsdata

Ordernummer	212247 HART
GTIN	4045197375292
Artikelklass	21A

Beskrivning

Utförande:**Alla vändskärspaltor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.****OBS!:**

Montera med åtdragningsmoment 3,0 Nm.

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.Matning f_z per tand: 0,16 mm

ISO-kod vändskär: RDHX 1003 MOTN

Typ: HÅRD

Hörnradi: 5 mm

Teknisk beskrivning

Typ	HÅRD
ISO-kod vändskär	RDHX 1003 MOTN
Hörnradi	5 mm
Skärmaterial	CBN
Sort	CBN725

Matning f_z per tand	0,16 mm
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för fräsning