

Garant**RDHT 1604 MOFN positiv, HU7710, Typ: ALU****Beställningsdata**

Ordernummer	212288 ALU
GTIN	4045197359582
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	ALU
ISO-kod vändskär	RDHT 1604 MOFN
Skärmaterial	VHM
Sort	HU7710
Matning f_z per tand	0,4 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	400 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	300 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	300 m/min	N
Grafit, glasfiber	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		