


**Garant****RDHX 1604 MOT, HB735, Typ: UNI**

## Beställningsdata

Ordernummer	212309 UNI
GTIN	4045197601933
Artikelklass	21A

## Beskrivning

**Utförande:****Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.****OBS!:**Riktvärden för användning för  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 3,5$  mm.

## Teknisk beskrivning

Typ	UNI
ISO-kod vändskär	RDHX 1604 MOT
Skärmaterial	VHM
Sort	HB735
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	160 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	180 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		