

Garant**RDNX 1003 MOEN positiv, HB7635, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	212252 INOX
GTIN	4045197527226
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Alla vändskärsplattor kan även användas med 0° negativ, och 7° positiv bärare.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
ISO-kod vändskär	RDNX 1003 MOEN
Skärmaterial	VHM
Sort	HB7635
Matning f_z per tand	0,22 mm
Antal byten/skär	1
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		