KYOCERA

Fräs-vändskär SOMT.....ER-FL, för högmatningsfräsar, PR1510



Beställningsdata

Ordernummer	222090 14
GTIN	4960664708109
Artikelklass	25A

Beskrivning

Utförande:
Vändskär med fyra skär och konvexa eggar för låga skärkrafter.
Användningsdata:
FL-Geometrin (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt.
Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.
OBS!:
Riktvärden för a_e = 0,3×D.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,5 – 2 mm
Typ	GG
Programmeringsradie vid $a_{p\,max}$	3 mm
Hörnradie	1,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
Vändskärsstorlek	14

ISO-kod vändskär	SOMT140514-ER-FL
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		