

**SOMT.....ER-FL, CA6535, Typ: 14****Beställningsdata**

Ordernummer	222092 14
GTIN	4960664708284
Artikelklass	25A

**Beskrivning****Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggjar för låga skärkrafter.

**Användningsdata:**

**FL-Geometrin** (ytorienterad) är förstavalet vid grovbearbetning på maskiner med låg effekt. Använd inte för Helix-, DIP och konturfräsning eller på branta väggar.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,2 – 1,2 mm
Typ	S
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Hörnradie	1,4 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
Vändskärsstorlek	14

ISO-kod vändskär	SOMT140520ER-FL
Sort	CA6535
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Inconel	lämplig	30 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		