



**SOMT....20ER-GM, PR1510, Typ: 10**

**Beställningsdata**

Ordernummer	222074 10
GTIN	4960664708086
Artikelklass	25A

**Beskrivning**
**Utförande:**

Vändskär med fyra skär och konvexa eggjar för låga skärkrafter.

**Användningsdata:**

**GM-geometrin** är förstahandsvalet för allmän bearbetning.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,5 – 2 mm
Typ	GG
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	3 mm
Hörnradie	2 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Vändskärsstorlek	10
ISO-kod vändskär	SOMT140520ER-GM

Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		