

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260326 32/11
GTIN	4067263622925
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	40 mm
Utkragningslängd L_1	160 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Mittförskjutning L_3	22 mm
totallängd L	277 mm
Skaftdiameter D_s	32 mm
Inställningsvinkel κ	93 grad
ISO-kod hållare	A32X SDUCR/L11
Skruvsats för vändskär	269028 50
Serie	Master Mute
Vändskärsstorlek	11 mm
icke monterbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång