

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 32/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CC.. 09T3..
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	22 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	32 mm
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	160 mm
Skrivsats för vändskär	269028 50
Inställningsvinkel κ	95 grad
Minimiförborrningshåldiameter D <sub>min</sub>	40 mm
ISO-kod hållare	A30X SCLCR/L09
totallängd L	277 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Serie	Master Mute
icke monterbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång