

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 20/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260044 20/09
GTIN	4067263622963
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Serie	Master Mute
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	25 mm
ISO-kod hållare	A20X SCLCR/L09
Inställningsvinkel κ	95 grad
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	177 mm
Skruvsats förvändskär	269028 50
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Utkragningslängd L_1	100 mm
Skaftdiameter D_s	20 mm
Mittförskjutning L_3	13 mm
icke monterbart område S	120 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång