

Garant**GARANT Master Mute borrarstång, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 25/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	32 mm
Skruvsats förvändskär	269028 50
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	222 mm
ISO-kod hållare	A25X SCLCR/L09
Serie	Master Mute
Skaftdiameter D_s	25 mm
Mittförskjutning L_3	17 mm
Utkragningsslängd L_1	125 mm
Passande vändskär	CC.. 09T3..
Inställningsvinkel κ	95 grad
icke monterbart område S	155 mm
Norm	DIN 8024
Användning	Höger

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång