

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
16/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Inställningsvinkel κ	93 grad
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
totallängd L	151 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Skrivsats förvändskär	269028 38
Serie	Master Mute
Passande vändskär	DC.. 0702..
Vändskärsstorlek	7 mm
ISO-kod hållare	A16X SDUCR/L07
Mittförskjutning L_3	11 mm
Utkragningslängd L_1	80 mm
icke monterbart område S	96 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång