

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:  
25/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260921 25/11
GTIN	4067263623465
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

totalängd L	222 mm
Skruvsats förvändskär	269028 47
Vändskärsstorlek	11 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
ISO-kod hållare	A25X STFCL/L11
Utkragningslängd $L_1$	125 mm
Skaftdiameter $D_s$	25 mm
Passande vändskär	TC.. 1102..
Serie	Master Mute
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	32 mm
Mittförskjutning $L_3$	17 mm
icke monterbart område S	155 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång