

**Garant****GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:  
40/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Artikelklass	29E

**Beskrivning****Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

**OBS!:**

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	345 mm
Serie	Master Mute
Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	50 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Vändskärsstorlek	16 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
ISO-kod hållare	A40X STFCL/L16
Skaftdiameter $D_s$	40 mm
Skruvsats för vändskär	269028 50
Mittförskjutning $L_3$	27 mm
icke monterbart område S	240 mm
Norm	DIN 8024
Användning	vänster

Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång