

Garant**GARANT Master Mute borrarstang, vänster, Skaft-Ø/vändskärsstorlek:
32/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 50
Mittförskjutning L ₃	22 mm
totallängd L	277 mm
Utkragningslängd L ₁	160 mm
Skaftdiameter D _s	32 mm
Vändskärsstorlek	16 mm
Passande vändskär	TC.. 16T3..
Inställningsvinkel κ	90 grad
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	40 mm
Serie	Master Mute
ISO-kod hållare	A32X STFCL/L16
icke monterbart område S	192 mm
Norm	DIN 8024

Användning	vänster
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång