



Blås- och vätskepistol, inställbar Vattenanslutning



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 080253 |
| GTIN | 7391390268860 |
| Artikelklass | 08A |

Beskrivning

Utförande:

Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.

Blås- och vätskepistol med Jet-munstycke, **inställbar stråle** (punkt- till flatstråle) och **reglerbart genomflöde** (luft: 200–1200 l/min, vätska: 7–46 l/min).

Inklusive vätskenippel av stål.

OBS!:

CEJN-serie 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell Ø 7,6 mm, Euro-profil) och är kompatibel med alla etablerade system.

Passande snabbblåskoppling för vattenanslutning finns under nr 080149 storlek 1/2.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------|------------------|
| genomflöde | 200 - 1200 l/min |
| Genomflöde vätska | 7 - 46 l/min |
| Genomflöde luft | 200 - 1200 l/min |
| Produktslag | Pistol |

