



## Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus, Innehåll: 20l



### Beställningsdata

Ordernummer	084243 20
GTIN	2050002070264
Artikelklass	08J

### Beskrivning

#### Utförande:

**Klor-, formaldehyd- och borsyrafritt** kylsmörjmedel för **höga krav**. Högtryckstillsatser förhindrar att smörjmedelsfilmen slits av; den stannar kvar på skärverktyget även under högsta belastning i molekylstyrka.

**Högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus** är ett mineraloljehaltigt, bor- och aminfritt, vattenblandbart kylsmörjmedel som har utvecklats speciellt för svår bearbetning av aluminium och höglegerat stål. Bearbetning av icke-järnmetaller bör endast utföras efter att test utförts. Emulsioner med **högpresterande kylsmörjmedelskoncentrat Plus** uppnår lång livslängd, säkerställer mycket bra korrosionsskydd och är särskilt hudvänliga. **Hållbarhet 12 månader.**

#### Fördel:

Koncentraten är **rostskyddande**, skonsamma mot lack och **fysiologiskt ofarliga** samt mycket **stabila mot bakterietillväxt** och skonsamma mot huden.

#### Skärdata:

- Bearbetning av stål och ståljutgods 6-10%
- Bearbetning av aluminium från 6%

### Teknisk beskrivning

Innehåll	20 l
Form	flytande
pH-värde	8,9
Utförande	Dunk
Färg	ljusbrun
lagringstemperatur	5 - 40 °C
Kinematisk viskositet	93 mm <sup>2</sup> /s
Vattenlöslighet	emulgerbar
Produktslag	Kylsmörjmedel
Refraktometervärde	1