

Garant**Digital mikrometer HCT IP67 och Bluetooth, Mätområde: 50-75mm****Beställningsdata**

Ordernummer	421575 50-75
GTIN	4067263036678
Artikelklass	41B

Beskrivning**Utförande:**

Innovativ mikrometer IP67 HCT med Bluetooth 5.0 och **12 mm stora siffror** på en skärm med hög kontrast. Mycket lång batteridrifttid tack vare ett modernt och energieffektivt mätsystem. Tack vare automatisk avstängning uppnås mycket långa batteritider. Praktisk HOLD-funktion för låsning av mätvärdet för säker avläsning. Härdad och slipad mätspindel. Mätytor av hårdmetall och fasade. Framflyttad spärrnyckel med snabbfunktion. Lackerad stålbygel med värmeisolerering. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Nollställning i valfritt läge. Kompatibel med den valfria mobilappen HCT (Hoffmann Group Connected tools) (tillgänglig för Android och iOS) och HCT Windows-appen (tillgänglig för Windows). Kan också användas via Human Interface Device (HID).

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR 2032. 1 inställningsmått.

Teknisk beskrivning

mätområde	50 - 75 mm
Antal ingående batterier	1

Energiförsörjning	Batteridriven
Utförande mätyta	Hård-metall
spindelning	1 mm
Sifferhöjd LCD-display	12 mm
antal inställningsmått	1
Serie	HCT
avläsning	0,001 mm
felgräns	3 µm
Batterityp	Knappcell
avläsning	0,0005 tum
Utförande spindel	härdade och slipade
IP-skyddsklass	IP 67
spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrering	B2
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Trådlös användning	HID (Human Interface Device)
Trådlös användning	HCT Mobile App
Trådlös användning	HCT Windows-app
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Omkoppling relativ-/absolutmätning.	ja
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Produktslag	Bygelmikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering Bygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

022050 100

022040 100

KalibreringBygelmikrometer utan inställningsmått
maximalt mätområde 100 mm

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032

081560 CR2032