

Garant**GARANT Master eco klämvriddhållare kort, vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	250631 20/11
GTIN	4067263122302
Artikelklass	21U

Beskrivning**Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friyt kylning.

OBS!:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	269007 1
ISO-kod hållare	DDJNR/L 2020X11
Huvudängd L ₁	35 mm
Skaftmått	20 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Serie	Master Eco
Skruv för underläggsplatta	259027 3
Vändskärsstorlek	11 mm
Klamp, skruv, fjäder	259036 23
Passande vändskär	DN.. 1104..

totallängd L	95 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare