

**Garant****GARANT Master eco klämsvarvhållare, vänster, Skaft- / vändskärsstorlek: 20/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260293 20/11
GTIN	4067263122517
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

**OBS!:**

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersidan i kombination med GARANT Master eco fästen nr 319006–311936 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

**Teknisk beskrivning**

totallängd L	125 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 7
Underläggsplatta	269007 1
Vändskärsstorlek	11 mm
Serie	Master Eco
ISO-kod hållare	SDJCR/L 2020K11
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm
Passande vändskär	DC.. 11T3..
Skruvsats för vändskär	269023 3
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm

Skafthått	20 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	vänster
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	93 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Skärhållare