

Skaft, Typ: 30**Beställningsdata**

Ordernummer	589305 30
GTIN	4067263122036
Artikelklass	51S

Beskrivning**Utförande:**

Monterings skaft av standardmodell med hög spännkraft.

leveransinnehåll:

Inklusive HSS-centrerborr.

OBS!:

För fastspänning på stationära maskiner med annat fäste än sexkant ska du välja borrhuck nr 342220 storlek 16/16 och tillhörande insticksskaft.

För MK2-fäste, t.ex. insticksskaft nr 342500 storlek 2/16.

Teknisk beskrivning

Nyckelvidd skaft	11 mm
Skaftform	Sexkant
Passar till hålsåg-Ø	14 - 30 mm
Produktslag	Skaft

Tillbehör

Centrumborr HSS Typ 6KT

589428 6KT