



Kylvätskemunnstycke HighPressure rak, Gänga: M12X1



Beställningsdata

Ordernummer	319474 M12X1
GTIN	2050002075108
Artikelklass	33C

Beskrivning

Utförande:

För en riktad kylning och smörjning på eggen och optimal spånavgång.

Högtrycksmunstycke – särskilt avsett för höga tryck upp till 80 bar. Justerbart vinkelläge på munstycket. Robust utförande i aluminium med lång livslängd.

Rakt rundmunstycke, flerhålsutförande 5 (hål) × Ø 1 mm.

Användningsdata:

För användning på statiska och drivna svarvhållare via en gänganslutning.

Teknisk beskrivning

Typ	rak
Utförande	Gänga
anslutningsgänga	M12×1
Rör genomföringsdiameter	1 mm
Invändig	ja
Produktslag	Kylvätskemunstycke

