



Gängskärningschuck ER-Synchro, BT 40, för ER-spännhylsstorlek: 25



Beställningsdata

Ordernummer	338193 25
GTIN	4067263558972
Artikelklass	32P

Beskrivning

Utförande:

- Med minimal längdkompensering (MLA) tack vare dämpningselement.
- Invändig kylvätsketillförsel upp till 50 bar.
- Förlängd användningstid för gängtappen /-formaren.

Användningsdata:

- I flerooperationsmaskiner med synkronspindel.
- För utjämning av stigningsdifferenser gängtapp – synkronspindel.
- För utjämning av gängtappens stigningstoleranser.

Specialtillbehör:

ER-gängborrningsspänntänger nr 309399 och 309447.

Dragtapp nr 308760 – 308806.

OBS!:

Avfetta inte synkron-gängchucken.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	45 mm
längdkompensering tryck	0,5 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
längdkompensering drag	0,5 mm
Invändig diameter D ₁	42 mm
Gäng-kapacitetsområde	M6 – M20

fäste	BT 40
Hållare norm	ISO 7388-1
Invändig	ja, med max. 50 bar
Form	AD
Produktslag	Gängskärningschuck