

**PU-vävslang, blå, Längd 25 m, Slanginner-Ø (nominell bredd): 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	080221 13
GTIN	7391390300461
Artikelklass	08A

Beskrivning**Utförande:**

Mycket lätt, böjlig och nötningstålig PU-slang. Mycket god tålighet mot olja, lösningsmedel och icke vattenbaserade lösningar. Arbetstryck 16 bar.

Slang med polyesterfiberarmering. Temperaturområde -15 °C - 60 °C.

Teknisk beskrivning

utvändig slang-Ø	18 mm
Material	PU-vävslang
Slanglängd	25 m
Slanginner-Ø (nominell bredd)	13 mm
Färg	blå
Maximalt arbetstryck	16 bar
Produktnamnsattribut	Längd 25 m
Produktslag	Slang

